



Ovládání lanem

Typ **SBO-SW**
 Catalog No. **045869**
 Alternate Catalog No. **SBO-SW**

Dodavatelský program

Sortiment			Příslušenství
Základní funkce			Sada pro lanové ovládání
			Rozsah dodávky: 1 lanové oko 2 vodicí kladky 4 lanové svorky vč. šroubů 10 m ocelového lana (s plastovým potahem) 1 protizávaží

Poznámky



Určení funkce přeložením bodu otáčení, popřípadě přemístěním ramena páky v místě montáže:

Čerpání naplno:

Čerpání naprázdno:

Bod otáčení vpravo

Bod otáčení vlevo (stav při dodávce)



? Zdvih

? Rozdíl úrovně

Síla ovládání je vytvářena plovoucím závažím a protizávažím a přes lanovou svorku upevněnou na ocelovém laně je přenášena na ovládací páku.


Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	70

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for control circuit devices (EC002024)

Type of electrical accessory			Other
Type of mechanical accessory			Other



Sada pro ovládání lankem:
vlevo: vodící kladka
střed: lanová svorka
vpravo: protizávaží 0,9 kg