



Stíněné vedení, pro transformátor DTZ až 20 KVA

Typ **+W20,0**
 Catalog No. **082275**
 Alternate Catalog No. **-**

Dodavatelský program

Sortiment			Příslušenství
Příslušenství			stíněné vedení
Použitelný pro			DTZ8,0 ... DTZ20
Cu factor 0,00			

Technická data

Všeobecně

Okolní teplota			-25 - 40
----------------	--	--	----------

Charakteristiky

Třída izolace			B/F
Samostatná vinutí			●

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	40

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku (příslušenství) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
Type of accessory			Other

aprobace,

North America Certification			UL/CSA certification not required
-----------------------------	--	--	-----------------------------------