



Ochranný kryt

Typ
Catalog No. RA-C1-COV
Alternate Catalog No. 254693
RA-C1-COV



Dodavatelský program

Sortiment			Síťové připojení na plochý kabel RA-C1
Dílčí sortiment			Ochranný kryt
Základní funkce			pro ochranu odbočky plochého kabelu 400 V AC/24 V DC
Pro použití s			
Použitelný pro			RA-C1-PLF

Technická data

Všeobecně

Okolní teplota			
Provoz	8	°C	-30 - +55
Skladování	8	°C	-40 - +70
Poloha při montáži			libovolná

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-30
Provozní teplota okolí max.		°C	55

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku (příslušenství) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
Type of accessory			Cover