




Držák na zeď, pro tlakový spínač

Typ
Catalog No.
Alternate Catalog No.

W-MCS
050665
MCSX-W

Dodavatelský program

Sortiment			Příslušenství
Základní funkce			Konzola k uchycení
			Objednací č. při samostatné objednávce
Použitelný pro			MCS, MCSN



Poznámky

Úhel pro upevnění na stěnu lze přestavět doprava nebo doleva o 90°

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	70

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku (příslušenství) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
Type of accessory			Other

aprobace,

Product Standards			CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.			12528
CSA Class No.			3211-06
North America Certification			CSA certified

