



Konektor odbočky plochého vedení

Typ
Catalog No. RA-C1-VP-PLM
Alternate Catalog No. 231574
RA-C1-VP-PLM

Dodavatelský program

Sortiment			Síťové připojení na plochý kabel RA-C1
Dílčí sortiment			Zástrčka pro odbočku plochého kabelu 400 V AC/24 V DC
Základní funkce			Zásuvný nástavec s krytem pro 400 VAC/24 V DC
Popis			Zásuvný nástavec s krytem
Informace k rozsahu dodávky			Kabelovou průchodku V-M25 objednejte zvlášť.
Pro použití s			
Použitelný pro			RA-C1-PLF

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení			EN 60998-2-1
Stupeň krytí			IP 65 ČSN EN 60529
Okolní teplota			
Provoz	θ	°C	-15 - +50
Skladování	θ	°C	-40 - +70
Poloha při montáži			libovolná
Vnější rozměry D x Š x V		mm	94 x 57 x 79

Hlavní obvod

Jmenovité provozní napětí	U _e		500 V AC
Jmenovitý proud	I _e	a	20
prvek ochrany vedení		Typ	PKE32/XTU-32 PKZM0-25 FAZ-C25/3

Řídicí obvod

jmenovité provozní napětí	U _e	V	24 V DC
Jmenovitý proud	I _e	a	20

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-15
Provozní teplota okolí max.		°C	50

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku (příslušenství) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
Type of accessory			Connection technique