




Řezný kroužek, šroubení potrubí

Typ
Catalog No. E8-MCS
Alternate Catalog No. 040949
MCSX-E8

Dodavatelský program

Sortiment		Příslušenství
Základní funkce		Samořezný kroužek šroubení potrubí
		Objednací č. při samostatné objednávce
Použitelný pro		MCS, MCSN
 Poznámky Vnější průměr šroubení potrubí 8 mm Integrovaný držák na zeď, přestavitelný o 180°		

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce		
Provozní teplota okolí min.	°C	-25
Provozní teplota okolí max.	°C	60

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)		
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku (příslušenství) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])		
Type of accessory		Other

aprobace,

Product Standards		CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.		12528
CSA Class No.		3211-06
North America Certification		CSA certified

