



Vývod plochého vedení

Typ RA-C1-PLF
 Catalog No. 290188
 Alternate Catalog No. RA-C1-PLF

Dodavatelský program

Sortiment			Síťové připojení na plochý kabel RA-C1
Dílčí sortiment			Odbočka plochého kabelu 400 V AC/24 V DC
Základní funkce			Připojovací konektor pro spojovací energetické kabely
Popis			Kontaktování kabelu se šrouby, připojovací zásuvka s pojistným třmenem
Pro použití s			
Použitelný pro			RA-C1-7X4HF RA-C3/C1-1,5HF

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení			EN 60998-2-3
Stupeň krytí			IP 65 ČSN EN 60529
Okolní teplota			
Provoz	θ	°C	-30 - +55
Skladování	θ	°C	-40 - +70
Poloha při montáži			libovolná
Vnější rozměry D x Š x V		mm	120 x 60 x 55
Druh kontaktování			Samořezné kontaktování

Hlavní obvod

Jmenovité provozní napětí	U _e		500 V AC
Jmenovitý proud	I _e	a	20
prvek ochrany vedení		Typ	PKE32/XTU-32 PKZM0-25 FAZ-C25/3

Řídicí obvod


jmenovité provozní napětí	U _e	V	24 V DC
Jmenovitý proud	I _e	a	20

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-30
Provozní teplota okolí max.		°C	55

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku (příslušenství) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
Type of accessory			Connection technique



Odbočka plochého kabelu

RA-C1-PLF