

Tlačítko pro montáž na stěnu BLE 013B9

- A Upevnění na stěnu nebo do krabice (pomocí šroubů)
- B Upevnění na stěnu (pomocí lepicí pásky)
- C Demontáž tlačítka
- D1 Montáž jednotlivého tlačítka
- D2 Montáž dvojitého tlačítka

Zaměnitelné rámečky

Rámečky tlačítek BLE 013.B9 mohou být nahrazeny. Viz tabulka.:

Výrobce	Typ
BERKER	S1, B1, B3, B7 Glas
GIRA	Standard55, E2, Event, Esprit
Jäger Direkt	Opus Inform, Kubus, Fusion
JUNG	A500, Aplus
MERTEN	M-Smart, M-Arc, M-Plan

PŘENOSOVÁ VZDÁLENOST

- Cca 10 m ve volném prostoru (bez překážek)
- Může se měnit v závislosti na konstrukci budovy

Příklad:

- Železobetonové nebo kovové stěny
- Tlačítka s kovovým povrchem nebo kovové rámečky
- Mezistěny plněné protihlukovou hmotou v kovovém obalu
- Stropy z kovových desek nebo uhlíkových vláken
- Olovnaté sklo nebo pokovené sklo, kovový nábytek

TECHNICKÉ ÚDAJE


Zdroj energie	Zabudovaný generátor proudu
Provozní frekvence	2.4 Ghz Bluetooth BLE
Schválení	2.4 Ghz: CE, FCC, IC (Evropa, USA, Kanada)
Počet sepnutí	min. 50 000
Min. 50 000	-25°C ... +65°C

Informace

- Tlačítko 013.B9 je určeno pro interní použití
- Tlačítko není vhodné pro prostředí se silnými vibracemi nebo mechanickými rázy, pro prostředí s vysokou vlhkostí, pro prašné nebo výbušné prostředí

Bezpečnostní doporučení

- Nebezpečí udušení! Nenechávejte balicí materiál volně ležet. Děti mohou malé části spolknout a udusit se.
- Instalujte a používejte tlačítko podle návodu a nepozměňujte jej.
- Nepřiměřené čištění může tlačítko poškodit. Doporučuje se čištění měkkou vlhkou látkou.



013B9

