



BEYON

BEYON bezdrátové tlačítko 1Y.13.Bxx

PROVEDENÍ

- 1Y.13.B10: 2-kanálové, bílé
- 1Y.13.B12: 2-kanálové, černé
- 1Y.13.B20: 4-kanálové, bílé
- 1Y.13.B22: 4-kanálové, černé

PŘENOSOVÁ VZDÁLENOST

- Cca 10 m ve volném prostoru (bez překážek)
- Může se měnit v závislosti na konstrukci budovy

Příklad::

- Železobetonové nebo kovové stěny
- Tlačítka s kovovým povrchem nebo s kovovými rámečky
- Mezistěny plněné protihlukovou hmotou v kovovém obalu
- Stropy z kovových desek nebo uhlíkových vláken
- Olovnaté sklo nebo pokovené sklo, kovový nábytek

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zdroj energie	zabudovaný generátor proudu
Provozní frekvence	2.4 Ghz Bluetooth BLE
Schválení	2.4 Ghz: CE, FCC, IC (Evropa, USA, Kanada)
Počet sepnutí	min. 50.000 kapcsolás
Provozní teplota	-25°C ... +65°C

Informace

- Tlačítko BEYON je určeno pro interní použití
- Tlačítko není vhodné pro prostředí se silnými vibracemi nebo mechanickými rázy, pro prostředí s vysokou vlhkostí, pro prашné nebo výbušné prostředí

Bezpečnostní doporučení

- Nebezpečí udušení! Nenechávejte balicí materiál volně ležet.
Děti mohou malé části spolknout a udusit se.
- Instalujte a používejte tlačítko podle návodu a nepozměňujte jej.
- Nepřiměřené čištění může tlačítko poškodit.
Doporučuje se čištění měkkou vlhkou látkou.