

Nosiče štítků - UBE/D (60X10) - 0803719

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Štítek svorkovnice, pro označení skupin svornic, k montáži na svorkovnici NS 32 nebo NS 35/7,5, velikost popisného pole: 60 x 10 mm

Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4055626146263

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	48,5 mm
Šířka (a)	10 mm
Výška (c)	60 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 100 °C
----------------------------	-------------------

Všeobecné

Barva	šedá
Materiál základního prvku	PA
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiálem	PA
shodný s RoHS	ano
Test na látky narušující smáčení laku	VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost nápisů vůči otěru zkušební specifikace	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Označení způsobu montáže	Montáž na nosnou lištu
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební postup s kontrolním plamenem (DIN EN 60695-11-10)	V0
Index kyslíku (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
Třída I	2
Třída F	2
Povrchy hořlavost (ASTM E 162)	úspěšně vykonáno

Nosiče štítků - UBE/D (60X10) - 0803719

Technické údaje

Všeobecné

Specifická optická hustota kouřových plynů (ASTM E 662)	úspěšně vykonáno
Toxicita spalin (SMP 800C)	úspěšně vykonáno
Výdej tepla kalorimetrický (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
R22	HL 1 - HL 3
R23	HL 1 - HL 3
R24	HL 1 - HL 3
R26	HL 1 - HL 3

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149153
eCl@ss 8.0	27149153
eCl@ss 9.0	27144075

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC002248
ETIM 6.0	[NO ASSET AVAILABLE: TXB,10909057,P]
ETIM 7.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505

Nosiče štítků - UBE/D (60X10) - 0803719

Příslušenství

Popisky svorek, nepotištěný

ESL 60X10 - 0804287



Značení přístrojů

EMT (60X10)R - 0804288



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>