

Smršťovací návlečka - WMS 12,7 (30X20)R - 0804266

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Smršťovací návlečka, Cívka, bílá, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: bez potisku, děrované, způsob montáže: nasunutí, velikost popisovaného pole: 30 x 20 mm

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626266817

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	30 mm
Šířka (a)	20 mm
Průměr kabelu	12,7 mm

Všeobecné

Barva	bílá
Materiál základního prvku	Polyolefin
Provedení	Smršťovací návlečka
Obsažené látky	bezhalogenové
Materiálem	Polyolefin
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Potisk	bez potisku
Počet jednotlivých štítků	500
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě	1
Označení způsobu montáže	nasunutí

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
----------------	-----------------------------

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.1	27400100
eCl@ss 6.0	27400100
eCl@ss 7.0	27400105

Smršťovací návlečka - WMS 12,7 (30X20)R - 0804266

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27400105
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 4.0	EC000217
ETIM 5.0	EC000217
ETIM 6.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131504
-------------	----------

Aprobace

CSA / UL Recognized /

Podrobnosti schválení

CSA ®

UL Recognized	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm ² /AWG/kcmil	

Příslušenství

Barvicí páska

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - 0801360



THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - 0801358



Smršťovací návlečka - WMS 12,7 (30X20)R - 0804266

Příslušenství

Příslušenství tiskařského systému

THERMOMARK ROLL-ERH - 5146448



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>