

Příruba - PTFIX 1,5-F - 1049503

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Příruba, se šroubovací fixací, šířka: 7,7 mm, výška: 17,7 mm, barva: šedá, způsob montáže: Montáž našroubováním

Vaše výhody

- ☒ Jednoduché možnosti značení

Obchodní data

package_quantity	30
GTIN	4055626661087

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27370400
eCl@ss 6.0	27370400
eCl@ss 7.0	27370419
eCl@ss 8.0	27370419
eCl@ss 9.0	27370419

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001024
ETIM 6.0	EC001024
ETIM 7.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Příruba - PTFIX 1,5-F - 1049503

Aprobace

EAC / CSA / cUL Recognized /

Podrobnosti schválení


EAC 
--

CSA 			
Usegroups	B	C	D
Jmenovité napětí UN	300 V	150 V	300 V
Jmenovitý proud IN	15 A	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

cUL Recognized 			
Usegroups	B	C	D
Jmenovité napětí UN	300 V	150 V	300 V
Jmenovitý proud IN	15 A	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

Výkresy

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>