Šroubení membrány - MG-INC-M25-M67L-PTES-LG - 1415188

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Šroubení membrány, materiál šroubového uzávěru: Polypropylen, aplikace: Standard, vnější průměr kabelu 9 mm ... 17 mm, stínění: ne, připojovací závit: M25, barva: světle šedá

Obchodní data

package_quantity	20
GTIN	4055626038025

Technické údaje

Rozměry

Délka	15 mm
Délka bez připojovacího závitu	7 mm
Průměr spojovacího závitu	25 mm
Šestihran rohový rozměr	40 mm
Délka připojovacího závitu	8 mm
Průměr průchozího otvoru	25 mm ... 25,7 mm
Vnější průměr vedení	9 mm ... 17 mm

Podmínky okolí

Krytí (IP)	IP66
	IP67
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 65 °C

Všeobecné

Materiál šroubového uzávěru	Polypropylen
Materiál těsnění	TPE
Stíněno	ne
Typ závitu strana připojení	M25
Druh závitu připojovací roviny	M25
Barva	světle šedá
Pokyn pro montáž	pro tloušťky stěn 0,8 mm ... 3,5 mm, vyvrtaný otvor 25 mm ... 25,7 mm
Výrobce	WISKA
Označení výrobce	CLIXX 25

Environmental Product Compliance

Šroubení membrány - MG-INC-M25-M67L-PTES-LG - 1415188

Technické údaje

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27149100
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379216
eCl@ss 8.0	27379216
eCl@ss 9.0	27144433

ETIM


ETIM 5.0	EC002024
ETIM 6.0	EC002024
ETIM 7.0	EC002024

UNSPSC

UNSPSC 13.2	32151802

Výkresy

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com