

Desky průchodek kabelu - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Desky průchodek kabelu, počet vedení: 27, délka: 222 mm, šířka: 92 mm, výška: 29,5 mm, vnější průměr vedení: 13x 10 mm ... 14 mm , barva: černá

Vaše výhody

- ☒ Odolné vůči olejům podle UL 157

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626039435

Technické údaje

Rozměry

Délka	222 mm
Šířka	92 mm
Výška	29,5 mm
Vzdálenost otvorů horizontální	62 mm
Vzdálenost otvorů vertikální	194 mm
Vnější průměr vedení	13x 10 mm ... 14 mm
	4x 8 mm ... 12 mm
	2x 20 mm ... 26 mm
	4x 5 mm ... 7 mm
	4x 8 mm ... 12 mm

Okolní podmínky

Krytí	IP66 (Minimální tloušťka plechu >= 2,5 mm)
	IP67 (Minimální tloušťka plechu >= 2,5 mm)
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 100 °C

Všeobecné

Počet vedení	27
Materiálem	TPE-SEBS
Materiál	pozinkovaný ocelový plech ([NO ASSET AVAILABLE: TXB,10490905,P])
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	černá
Utahovací moment	1,5 Nm ... 2 Nm (Upevňovací šrouby)

Desky průchodek kabelu - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Technické údaje

Všeobecné

Poznámka	vč. upevňovacích šroubů
	Obstříknutý pozinkovaný ocelový plech o tloušťce 2 mm
Pokyn pro montáž	Upevňovací šroub M8, krouticí moment: 1,5 - 2,0 Nm, vnitřní šestihran SW5
	K montáži použijte přiložené upevňovací šrouby. Pořadí montáže: 1) Multigates upevněte přiloženými upevňovacími šrouby (dejte na utahovací moment), 2) udělejte otvor do membrány (šroubovákem) nebo odstříhněte špičku kužele, 3) vedení (zvenku) ved'te otvorem. Vytáhněte vedení cca 20 mm zpět (pro zlepšení odlehčovacího profilu)

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
-------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	23110100
eCl@ss 6.0	27409200
eCl@ss 7.0	27409208
eCl@ss 8.0	27409208
eCl@ss 9.0	27400569

ETIM

ETIM 5.0	EC001004
ETIM 6.0	[NO ASSET AVAILABLE: TXB,10909028,P]
ETIM 7.0	EC001004

Výkresy

Desky průchodek kabelu - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Výkres v měřítku





Schéma s rozměry

Výkres v měřítku



Výkres stěnového výřezu

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>