

Síťový kabel - NBC-R4AC-10G/0,5-94F/R4AC-10G - 1422210

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Propojovací kabel, CAT6_A, 4párový, stíněný, nekřížené spojení (Line), oboustranně osazený konektory RJ45/IP20, materiál vnějšího pláště: PUR, délka: 0,5 m



Ethernet

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626292649

Technické údaje

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 60 °C (Konektor RJ45)
----------------------------	----------------------------------

Obecné údaje

Jmenovitý proud při 40 °C	0,5 A
Jmenovité napětí	48 V
Počet pólů	8
Alternativní krátký popis výrobku	Síťový kabel
Zatěžovací napětí (III/3)	72 V (DC)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	19030300
eCl@ss 6.0	27061800
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801
eCl@ss 9.0	27061801

ETIM

Síťový kabel - NBC-R4AC-10G/0,5-94F/R4AC-10G - 1422210

Klasifikace

ETIM


ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249

UNSPSC

UNSPSC 13.2	26121604
--------------------	----------


Výkresy

Výkres v měřítku




Konektor RJ45, IP20

Schématický výkres



Obsazení pólů zástrčky RJ45

Průřez kabelu



Ethernet 10 GBit [94F]

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>