

Desky průchodek kabelu - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Desky průchodek kabelu, počet vedení: 27, délka: 154 mm, šířka: 56 mm, výška: 18,5 mm, vnější průměr vedení: 26x 3 mm ... 6 mm, barva: černá

Vaše výhody

- ✓ Lze použít stěnové výřezy těžkých konektorů velikosti B24.

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626374864

Technické údaje

Rozměry

Délka	154 mm
Šířka	56 mm
Výška	18,5 mm
Vzdálenost otvorů horizontální	130 mm
Vzdálenost otvorů vertikální	32 mm
Vnější průměr vedení	26x 3 mm ... 6 mm
	1x 10 mm ... 20 mm

Okolní podmínky

Krytí	IP65
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 90 °C

Všeobecné

Počet vedení	27
Materiálem	TPE-SEBS
Materiál	PP (Jádro)
	TPE-SEBS (Materiál umístěný vně)
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	černá
Poznámka	vč. upevňovacích šroubů
Pokyn pro montáž	Upevňovací šroub M4, krouticí moment: 1,8 Nm, vnitřní šestihran SW5
	K montáži použijte přiložené upevňovací šrouby. Pořadí montáže: 1) Multigates upevněte přiloženými upevňovacími šrouby (dejte na utahovací moment), 2) udělejte otvor do membrány

Desky průchodek kabelu - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

Technické údaje

Všeobecné

	(šroubovákem) nebo odstříhnete špičku kužele,3) vedení (zvenku) ved'te otvorem. Vytáhněte vedení cca 20 mm zpět (pro zlepšení odlehčovacího profilu)
--	--

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
-------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	23110102
eCl@ss 6.0	27409200
eCl@ss 7.0	27409208
eCl@ss 8.0	27409208
eCl@ss 9.0	27400569

ETIM

ETIM 5.0	EC001004
ETIM 6.0	[NO ASSET AVAILABLE: TXB,10909028,P]
ETIM 7.0	EC001004

Aprobace

EAC /

Podrobnosti schválení

EAC ENE

Výkresy

Desky průchodek kabelu - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

Výkres v měřítku





Schéma s rozměry

Výkres v měřítku



Výkres stěnového výřezu

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>