Konektory desek plošných spojů - MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 EX - 1796351

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud (Ex): 12 A, jmenovité napětí (Ex): 176 V, počet pólů: 5, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, montáž: Vlnové pájení

Vaše výhody

- Splňuje zvýšené požadavky na bezpečnost druhu ochrany před výbuchem „Ex eb“ dle IEC 60079-7 pro oblasti ohrožené výbuchem
- Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
- Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
- Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
- Uzavřená kontura ve tvaru L pro optimální stabilitu konektoru



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356636469

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	8,6 mm
Šířka	35,56 mm
Rozteč	5,08 mm
Rozměr a	20,32 mm
Šířka [w]	35,56 mm
Výška [h]	15,9 mm
Konstrukční výška	12 mm
Délka pájeného pinu	3,9 mm
Délka	8,6 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	MSTBV 2,5/..-GF-EX
skupina izolačního materiálu	I
Jmenovité napětí (III/3)	250 V

Konektory desek plošných spojů - MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 EX - 1796351

Technické údaje

Všeobecné

Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	12 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	zelená
Počet pólů	5

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Konektory desek plošných spojů - MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 EX - 1796351

Aprobace

IECEx / ATEX / EAC Ex / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

IECEx	
Jmenovité napětí UN	176 V
Jmenovitý proud IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-2.5

ATEX	
Jmenovité napětí UN	176 V
Jmenovitý proud IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-2.5

EAC Ex #

EAC

cULus Recognized		
Usegroups	**B**	**D**
Jmenovité napětí UN	300 V	150 V
Jmenovitý proud IN	15 A	15 A
mm²/AWG/kcmil		

Příslušenství

Kódovací prvek

CR-MSTB - 1734401



Popisky svorek, potištěné

Konektory desek plošných spojů - MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 EX - 1796351

Příslušenství

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293




Popisky svorek, nepotištěný

SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906




Výkresy

Vrtací schéma



Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com