

Čelní adaptér - FLKM 14-PA-MODI/M340 - 2903208

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Čelní adaptér VARIOFACE pro Schneider Electric Modicon M340

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356724005

Technické údaje

Podmínky okolí

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 60 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 60 °C
Druh ochrany	IP20
	IP20

Všeobecné

Max. přípustné provozní napětí	25 V AC
	60 V DC
Maximální přípustný proud	1 A (na trasu)
Maximální přípustný součtový proud	3 A (pro systémový kabel při napájení na straně modulu)
	10 A (při napájení přes čelní adaptér)
Montážní poloha	libovolně
Jmenovitý provozní režim	100 % ED
Druh ochrany	IP20

Data připojení 1

Označení přípojky	Úroveň pole
Typ připojení	IDC/FLK lišta s trny
Počet přípojek	2
Počet pólů	14
Rozteč	2,54 mm

Data připojení 2

Označení přípojky	Upevnění na V/V kartu
Typ připojení	Šroubové připojení
Utahovací moment	0,4 Nm

Čelní adaptér - FLKM 14-PA-MODI/M340 - 2903208

Technické údaje

Podporovaná řídicí jednotka

Řídicí jednotka	Schneider Electric Modicon M340
- vhodná V/V karta	BMX DDI 1602
	BMX DDI 1603
	BMX DAI 1602
	BMX DAI 1603
	BMX DDO 1602
	BMX DDO 1612

Normy a určování

Přípojka podle normy	CUL
Normy/předpisy	IEC 60664
	DIN EN 50178
Izolační pevnost	63 V
Jmenovité rázové napětí	0,6 kV
Izolace	Funkční izolace
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27249290
eCl@ss 5.1	27242200
eCl@ss 6.0	27249200
eCl@ss 7.0	27249290
eCl@ss 8.0	27249290
eCl@ss 9.0	27242292

ETIM

ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584
ETIM 6.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	32151601

Čelní adaptér - FLKM 14-PA-MODI/M340 - 2903208

Výkresy

Výkres připojení

Kontakty Čelní adaptér/ Ovládání	Konektory (Byte 0)	Konektory (Byte 1)
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9		1
10		2
11		3
12		4
13		5
14		6
15		7
16		8
17	10,12,14 (-)	10,12,14 (-)
18	9,11,13 (+)	9,11,13 (+)
19	10,12,14 (-)	10,12,14 (-)
20	9,11,13 (+)	9,11,13 (+)

Schéma zapojení




Schéma připojení FLKM 14-PA-MODI/M340

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>