

Můstkovací vodič - FLT-SEC-H MPB-3+1 - 2910501

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Elektroinstalační můstek pro připojení tří bleskosvodů FLASHTRAB SEC HYBRID s jiskřištěm N/PE do okruhu 3+1 pro systémy TN-S/TT. Kontaktní mřížka 17,5 mm, 1fázová, 8pólová, průřez 35 mm² se stabilním plastovým pouzdem pro potřebnou ochranu před dotekem při použití jako můstek pro neutrální vodiče.

Popis produktu

Pro realizaci obvodu 3+1 v systémech TN-S/TT jsou potřebné následující produkty:

230/415 V AC: 3 x 2801615 (FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM) + 1 x 2905472 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1

400/690 V AC: 3 x 2907259 (FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM) + 1 x 2907262 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626461915

Technické údaje

Rozměry

Šířka	75 mm
Výška	141 mm
Hloubka	2 mm

Okolní podmínky

Krytí	IP20
Teplota prostředí (provoz)	85 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	85 °C

Všeobecné

Způsob montáže	Montáž nasazením
Počet pólů	8
Barva	světle šedá RAL 7035
Kategorie přepětí_GRP	III
Stupeň znečištění	2
Třída hořlavosti podle UL 94	V-0
Provedení	Hřbet

Můstkový vodič - FLT-SEC-H MPB-3+1 - 2910501

Klasifikace

eCl@ss


eCl@ss 6.0	27130800
eCl@ss 7.0	27130890
eCl@ss 8.0	27130890
eCl@ss 9.0	27130890
eCl@ss 10.0.1	27130890

ETIM

ETIM 5.0	EC002496
ETIM 6.0	[NO ASSET AVAILABLE: TXB,10909065,P]
ETIM 7.0	EC002497

Výkresy

Aplikační výkres



Konstrukce zapojení 3+1 pro systémy TN-S/TT s jiskřištěm N/PE a bleskojistkou typu 1 (FLT-SEC-H)

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>