

Vázací kabelová příchytka - WT-HF 3,6X290-L - 3240755

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Spona kabelů, standardní verze, pro rychlé a bezpečné spojování

Obchodní data

package_quantity	500
GTIN	4046356704717

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	290 mm
Šířka (a)	3,6 mm
Průměr kabelu	3 mm ... 80 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 85 °C
teplota okolí (montáž)	-10 °C ... 60 °C
optimální teplota prostředí (skladování/přeprava)	23 °C 50 % Polyamid 6.6 má výrazné hygroskopické vlastnosti. Přiměřeně vlhkosti okolního prostředí přijímá nebo odevzdává vodu. Optimální vlastnosti má při obsahu vody 2-3%. V balení speciálně odsouhlaseném pro tento výrobek se dodržuje optimální hladina vlhkosti. Aby byly zaručeny optimální vlastnosti, mělo by se při skladování dbát následujících bodů: skladování v uzavřeném originální obalu, krátkodobé zpracování zboží po porušení obalu, zabránění přímého slunečního záření, zabránění přímého přívodu tepla.
Krátkodobá teplota	110 °C

Všeobecné

Barva	průhledná
Provedení	s vnitřním ozubením
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Materiálem	PA 6.6
Pevnost v tahu	130 N

Normy a určování

Odolnost proti UV záření	ne
Přípojka podle normy	UL

Vázací kabelová příchytka - WT-HF 3,6X290-L - 3240755

Technické údaje

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V2
------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140702
eCl@ss 4.1	27140702
eCl@ss 5.0	27140702
eCl@ss 5.1	27140700
eCl@ss 6.0	27140700
eCl@ss 7.0	27140702
eCl@ss 8.0	27140702
eCl@ss 9.0	27140702

ETIM

ETIM 3.0	EC000046
ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046
ETIM 6.0	EC000046
ETIM 7.0	EC000046

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

Aprobace

DNV / BV / GL / LR / RINA / UL Recognized /

Podrobnosti schválení

DNV	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	

Vázací kabelová příchytka - WT-HF 3,6X290-L - 3240755

Aprobace

mm ² /AWG/kcmil	
----------------------------	--

BV	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm ² /AWG/kcmil	

GL	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm ² /AWG/kcmil	

LR	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm ² /AWG/kcmil	

RINA	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm ² /AWG/kcmil	

UL Recognized	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm ² /AWG/kcmil	

Příslušenství

Univerzální nástroj

UNIFOX-CT 4,8 - 1212475



Vázací kabelová příchytka - WT-HF 3,6X290-L - 3240755

Příslušenství

UNIFOX-CT 4,8P - 1212609



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>