

## Vázací kabelová příchytka - WT-HF 9X780 - 3240778

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Spona kabelů, standardní verze, pro rychlé a bezpečné spojování

### Obchodní data

package_quantity	100
GTIN	4046356704960

### Technické údaje

#### Rozměry

Délka (b)	780 mm
Šířka (a)	9 mm
Průměr kabelu	32 mm ... 233 mm

#### Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 85 °C
teplota okolí (montáž)	-10 °C ... 60 °C
optimální teplota prostředí (skladování/přeprava)	23 °C 50 % Polyamid 6.6 má výrazné hygroskopické vlastnosti. Přiměřeně vlhkosti okolního prostředí přijímá nebo odevzdává vodu. Optimální vlastnosti má při obsahu vody 2-3%. V balení speciálně odsouhlaseném pro tento výrobek se dodržuje optimální hladina vlhkosti. Aby byly zaručeny optimální vlastnosti, mělo by se při skladování dbát následujících bodů: skladování v uzavřeném originální obalu, krátkodobé zpracování zboží po porušení obalu, zabránění přímého slunečního záření, zabránění přímého přívodu tepla.
Krátkodobá teplota	110 °C

#### Všeobecné

Barva	průhledná
Provedení	s vnitřním ozubením
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Materiálem	PA 6.6
Pevnost v tahu	700 N

#### Normy a určování

Odolnost proti UV záření	ne
Přípojka podle normy	UL

# Vázací kabelová příchytka - WT-HF 9X780 - 3240778

## Technické údaje

### Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V2
------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

## Klasifikace

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140702
eCl@ss 4.1	27140702
eCl@ss 5.0	27140702
eCl@ss 5.1	27140700
eCl@ss 6.0	27140700
eCl@ss 7.0	27140702
eCl@ss 8.0	27140702
eCl@ss 9.0	27140702

### ETIM

ETIM 3.0	EC000046
ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046
ETIM 6.0	EC000046
ETIM 7.0	EC000046


### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

## Aprobace

DNV / BV / GL / LR / RINA / UL Recognized /

### Podrobnosti schválení

DNV 	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	

# Vázací kabelová příchytka - WT-HF 9X780 - 3240778

## Aprobace

mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	

<b>BV</b>	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	

<b>GL</b>	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	

<b>LR</b>	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	

<b>RINA</b>	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	

<b>UL Recognized</b>	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	

## Příslušenství

### Univerzální nástroj

UNIFOX-CT 4,8 - 1212475



## Vázací kabelová příchytka - WT-HF 9X780 - 3240778

### Příslušenství

---

UNIFOX-CT 4,8P - 1212609



### Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>