Ochranná hadice - WP-PA HF-SL 42,5 BK - 3240848

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Ochranná hadice z polyamidu, třída hořlavosti V0, odolná vůči UV

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356736640

Technické údaje

Rozměry

Vnitřní průměr (f)	36 mm
Vnější průměr	42,5 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 105 °C
Krátkodobá teplota	120 °C
Druh ochrany	IP67

Všeobecné

Barva	černá
Provedení	Zvlněná plastová hadice
Obsažené látky	bez silikonu, halogenů a kadmia
Třída hořlavosti podle UL 94	HB
Materiálem	PA
Poloměr ohnutí, statický	65 mm
Poloměr ohnutí, dynamický	200 mm
Pevnost v tahu	100 N

Normy a určování

Odolnost proti UV záření	ano
Bezhalogenovost	ano
Přípojka podle normy	UL
Třída hořlavosti podle UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e

Ochranná hadice - WP-PA HF-SL 42,5 BK - 3240848

Technické údaje

Environmental Product Compliance

	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27430304
eCl@ss 8.0	27430304
eCl@ss 9.0	27430304

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001177
ETIM 5.0	EC001177
ETIM 6.0	EC001177
ETIM 7.0	EC001177

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	40141734

Aprobace

UL Recognized /

Podrobnosti schválení

UL Recognized	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com