



Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont.

Typ Z-SCH230/1/25-20
Catalog No. 120853

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce				
Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu	I_n	A		25
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P_{vid}	W		0
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P_{vid}	W		7.2
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P_{vs}	W		0
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P_{ve}	W		0
Provozní teplota okolí min.		°C		-40
Provozní teplota okolí max.		°C		60
				0

Technická data podle ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Installation contactor for distribution board (EC001653)				
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Modulární řadový vestavený přístroj pro rozbočovací proudových okruhu / Instalacní ochrana (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])				
Rated operating voltage		V		440 - 440
Rated operation current		A		25
Utility category				1
Rated excitation voltage		V		230 - 230
Voltage type (operating voltage)				AC
Voltage type (excitation voltage)				AC
Number of contacts as normally open contact				2
Number of contacts as normally closed contact				0
Max. incandescent lamp load		W		3000
Max. load fluorescent lamp		VA		1160
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)		VA		2552
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)		VA		1044
Slider for hand switch				No
Number of modular spacings				1
Built-in depth		mm		60
Additional equipment possible				Yes
Degree of protection (IP)				IP40