



Instalační stykač, 24VAC/50Hz, 2S+2R, 25A, 2HP

Typ Z-SCH24/25-22
Catalog No. 248850

Abbildung ähnlich

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údajím ztrátového výkonu	I_n	A	25
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	0
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	6
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P_{vs}	W	0
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P_{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-40
Provozní teplota okolí max.		°C	60
			0

Technická data podle ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Installation contactor for distribution board (EC001653)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Modulární řadový vestavený přístroj pro rozbočovací proudových okruhu / Instalacní ochrana (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])			
Rated operating voltage		V	440 - 440
Rated operation current		A	25
Utility category			1
Rated excitation voltage		V	24 - 24
Voltage type (operating voltage)			AC
Voltage type (excitation voltage)			AC
Number of contacts as normally open contact			2
Number of contacts as normally closed contact			2
Max. incandescent lamp load		W	3000
Max. load fluorescent lamp		VA	1160
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)		VA	2552
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)		VA	1044
Slider for hand switch			No
Number of modular spacings			2
Built-in depth		mm	60
Additional equipment possible			Yes
Degree of protection (IP)			IP40