



Instalační stykač, 24VAC/50Hz, 4S, 25A, 2HP

Typ Z-SCH24/25-40
Catalog No. 248851

Abbildung ähnlich

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

| Technické údaje pro ověření konstrukce | | | |
|---|-----------|----|-----|
| Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu | I_n | A | 25 |
| Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu | P_{vid} | W | 0 |
| Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu | P_{vid} | W | 10 |
| Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu | P_{vs} | W | 0 |
| Přenosová rychlost ztrátového výkonu | P_{ve} | W | 0 |
| Provozní teplota okolí min. | | °C | -40 |
| Provozní teplota okolí max. | | °C | 60 |
| | | | 0 |

Technická data podle ETIM 7.0

| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Installation contactor for distribution board (EC001653) | | | |
|--|--|----|-----------|
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Modulární řadový vestavený přístroj pro rozbočovací proudových okruhu / Instalacní ochrana (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015]) | | | |
| Rated operating voltage | | V | 440 - 440 |
| Rated operation current | | A | 25 |
| Utility category | | | 1 |
| Rated excitation voltage | | V | 24 - 24 |
| Voltage type (operating voltage) | | | AC |
| Voltage type (excitation voltage) | | | AC |
| Number of contacts as normally open contact | | | 4 |
| Number of contacts as normally closed contact | | | 0 |
| Max. incandescent lamp load | | W | 3000 |
| Max. load fluorescent lamp | | VA | 1160 |
| Max. load fluorescent lamp (Duo circuit) | | VA | 2552 |
| Max. load fluorescent lamp (parallel compensated) | | VA | 1044 |
| Slider for hand switch | | | No |
| Number of modular spacings | | | 2 |
| Built-in depth | | mm | 60 |
| Additional equipment possible | | | Yes |
| Degree of protection (IP) | | | IP40 |