



Instalační stykač, 230VAC/50Hz, 4S, 63A, 3HP

Typ **Z-SCH230/63-40**
Catalog No. **248856**

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu	I_n	A	63
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	0
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	30.6
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P_{vs}	W	0
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P_{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-40
Provozní teplota okolí max.		°C	60
			0

Technická data podle ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Installation contactor for distribution board (EC001653)		
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Modulární radový vestavený přístroj pro rozbočovací proudových okruhu / Instalacní ochrana (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])		
Rated operating voltage	V	440 - 440
Rated operation current	A	63
Utility category		1
Rated excitation voltage	V	230 - 230
Voltage type (operating voltage)		AC
Voltage type (excitation voltage)		AC
Number of contacts as normally open contact		4
Number of contacts as normally closed contact		0
Max. incandescent lamp load	W	7740
Max. load fluorescent lamp	VA	4060
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)	VA	8120
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)	VA	2668
Slider for hand switch		No
Number of modular spacings		3
Built-in depth	mm	60
Additional equipment possible		Yes
Degree of protection (IP)		IP40