



Membranová objímka, M16

Typ
Catalog No. KT-M16
216983

Dodavatelský program

Product range			General switchboard accessories
Příslušenství			uspořádání kabelů
Příslušenství			Kabelové průchodky Metrické membránové průchodky
Stupeň krytí			až IP66
Popis			s integrovanou propichovací membránou
Materiál			PE a termoplastický elastomer Bez obsahu halogenů Bez silikonu
Vlastnosti povrchu			RAL 7035
Vstup pro kabel			M16
Hole diameter		mm	16,5
Vnější průměr vedení		mm	1 - 9
Example of application: NYM/NYY cable, 4-core		mm ²	H03VV-F3 x 0.75, NYM 1 x 16/3 x 1.5

Technická data

Všeobecně

Stupeň krytí			až IP66
--------------	--	--	---------

Materiál

Materiál			PE a termoplastický elastomer Bez obsahu halogenů Bez silikonu
barva			ŠEDÁ, RAL 7035
Odolný proti teplotám			-40 °C - 80 °C, krátkodobě až cca 100 °C
Chemická odolnost			Odolný proti: alkohol, zvířecí a rostlinné tuky, slabé louhy, slabé kyseliny, voda
Danger of stress fracture			Relative high

Technická data podle ETIM 7.0

Cable and wire entry systems (EG000009) / Cable entry sleeve (EC000879)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Connection devices / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [AD1139007])			
Model			Closed
Insert for cable gland			No
Cable entry			Round
Number of cables			1 - 1
Suitable for cable diameter		mm	1 - 9
Bore diameter		mm	16.5
For wall thickness		mm	1 - 9.5
Thread size (metric)			16
Thread size PG			0
Total length		mm	0
With strain relief			No
Shrink technique			No
Angle model			No
Material			Other
Material quality			Polyethylene (PE)
Surface protection			Other
Halogen free			Yes
Colour			Grey
Gastight			Yes

Fire resistant		No
Watertight		Yes
Degree of protection (IP)		IP66
Working temperature	°C	-5 - 40

Rozměry

