



Válcová pojistka, Nízkonapětové, 63 A, AC 500 V, 120 kA, NH000, gL/gG, IEC, dvojitý indikátor, neizolované výstupky k uchycení

Typ NH FUSE 63AMP 500V SIZE 000 GG MGL
Catalog No. 63NHG000B

Dodavatelský program

Produktový sortiment			Pojistka
Základní funkce			Válcová pojistka
Oblast aplikace			Nízkonapětové
Stanovený proud	I	A	63
Jmenovité napětí			AC 500 V
Konstrukční velikost			NH000
Kategorie užití			gL/gG
Stavový indikátor			dvojitý indikátor
Popis			neizolované výstupky k uchycení
Vypínací zatížitelnost		kA	120
použitelné pro velikost / aplikace			průmyslové
Standardní / schválení			IEC
Tvar			čtvercové tělo s nožovými kontakty
Standardní/Regulace			IEC 60269-2 pojistkový systém A DIN 43620 VDE 0636-2

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Tavné pojistkové vložky / Pojistková vložka nízkonapětová vysocevýkonná (ec ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			NH000
Rated current		A	63
Rated voltage		V	500
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	120
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator			Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No