

DATOVÝ LIST - V-M25



Kabelová průchodka, M25, RAL 7035, IP68

Typ
Catalog No. V-M25
Alternate Catalog No. 206911
XTPAXMCG25



Dodavatelský program

Product range			General switchboard accessories
Příslušenství			uspořádání kabelů
Vstup pro kabel			M25
Hole diameter		mm	25,5
Vnější průměr vedení		mm	9 - 17
Example of application: NYM/NYY cable, 4-core		mm ²	H05VV-F5 x 2.5/5 x 4, NYM 5 x 2.5/5 x 6
Popis			Požární třída V2 podle UL94 s pojistnou maticí a integrovaným odlehčením tahu
Materiál			Polyamid Bez obsahu halogenů
Vlastnosti povrchu			RAL 7035
Informace k rozsahu dodávky			s pojistnou maticí a integrovaným odlehčením tahu
Stupeň krytí			IP68 až 5 bar (30 min)

Technická data

Všeobecně

Klimatická odolnost			Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-30
Přepětová kategorie/stupeň znečištění			III/3
Stupeň krytí			IP68 až 5 bar (30 min)

Kontakty

Přepětová kategorie/stupeň znečištění			III/3
---------------------------------------	--	--	-------

Materiál

Materiál			Polyamid Bez obsahu halogenů
barva			ŠEDÁ, RAL 7035
Odolný proti teplotám			-20 °C - 100 °C, krátkodobě až cca 120 °C
Chemická odolnost			Odolné proti: aceton, benzín, benzen, motorová nafta, tuky, oleje, rozpouštědla pro barvy a laky
Danger of stress fracture			low
Flame retardant			Glow wire test 750 °C according to EN 60695-2-11
Požární třída podle UL94			V2

Mechanické proměnné

Přepětová kategorie/stupeň znečištění			III/3
---------------------------------------	--	--	-------

Technická data podle ETIM 7.0

Cable and wire entry systems (EG000009) / Cable gland (EC000441)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalací zařízení, přístroj / Connection devices / Screwed cable gland (electr.) (ec1@ss10.0.1-27-14-44-32 [AFR797003])			
Thread type			Metric
Nominal thread size metric/PG			25
Nominal thread size inch/gas pipe thread			Other
Pitch thread		mm	1.5
Thread length		mm	10
Wrench width		mm	36
Hexagon angular dimension		mm	0
Suitable for cable diameter		mm	9 - 12
Material			Plastic
Material quality			Polyamide (PA)

Surface protection		Untreated
Halogen free		Yes
Glass-fibre reinforced		No
Degree of protection (IP)		IP68
Shock resistant		Yes
Colour		Light grey
RAL-number		7035
Bend radius protection/trumpet flare		No
With locknut		Yes
Snapping in opening		No
Model		Straight
Multi seal area		No
Flat cable coupling		No
With strain relief		Yes
Type of sealing		Cut-out ring
Separable screw gland		No
Working temperature	°C	-20 - 120
Explosion-tested version		No
For Ex-zone gas		None
For Ex-Zone dust		None
For armoured cable		No
EMC-version		No
Screened		No

aprobace,

Specially designed for North America

No

Rozměry

