

## FullHD WiFi IP PT vnitřní kamera TX-146 Otočná hlava kamery pro optimální viditelnost v interiéru



**2MP** FullHD  
1920x1080

**8m** Sledování  
pohybu

**8m** 6 IR LED  
(850nm)

**90°** Horizontální  
a vertikální 55°

**Security Premium**  
Zdarma Security  
Premium aplikace

**355° a 130°**  
Rotace

**30m** Wifi  
2.4GHz

**128GB** MicroSD  
Storage



- Ideální pro monitorování vnitřních prostor
- Rozlišení FullHD videa s max. 15 snímků za sekundu
- Podporuje Wi-Fi až ~10 metrů na otevřených prostranstvích
- Živé sledování prostřednictvím bezplatné aplikace pro iOS a Android (celosvětově)
- Detekce pohybu a sledování pohybu
- Otočné vodorovně a svisle (355° a 130°)
- Funkce oznámení (typu push) na váš smartphone
- Vestavěný reproduktor & mikrofon pro 2směrnou komunikaci
- H.264/H.264 videokodek (pro úsporná nahrávání ve vysoké kvalitě)
- Automatické nahrávání překryvné smyčky
- Day/Night Mode (denní/noční režim): automatické přepínání dvojitého filtru vestavěného IR snímače
- 6 infračervených LED pro noční vidění až 8m (850 nm)

### Technické údaje:

- Barevný senzor: 1/2.9" CMOS (2 MP)
- Minimální osvětlení: 0.1 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux s 6x IČ LED
- Objektiv / závěrka: f=3.6mm / 1/50(1/60)s ~1/100000s
- Podporuje MicroSD(HC/XC) karty s kapacitou až do 128GB (FAT32/ exFAT) class10
- Velikost souboru (noc; Č/B): 4MB/min (32GB = 5.5 dne nepřetržitého záznamu);
- Velikost souboru (den; barva): 6.4MB/min (32GB = 3.5 dne nepřetržitého záznamu)
- Síťové rozhraní: 2.4GHz WiFi; Využívaný výstupní výkon max. 100mW
- Napájecí zdroj: DC 5V±10% 1.5A; Spotřeba elektrické energie max 5W
- Provozní podmínky: -10°~+50°C, vlhkost 90% nebo méně (nekondenzující)
- Hmotnost / rozměry: 192g / (H) 10.5 x Ø 8.0

**APP "Security Premium":** iOS 9.0 nebo vyšší; Android 7.0 nebo vyšší / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (06-2020)

### Obsah balení:

FullHD WiFi IP PT vnitřní kamera TX-146, 1x napájecí adaptér USB 5V/1,5A, 1x napájecí kabel USB-Micro-USB (2m), 2x šrouby a hmoždinky, 1x resetovací kolík, 1x montážní držák se šroubem, Návod k obsluze (krátká)

Číslo položky 4882



Kompatibilní s:

4260358124100 / Číslo položky 4880