

Venkovní kamera HD s LED lampou TX-106

Samostatné zařízení napájené bateriemi



Nahrávání videa
HD 720p se zvukem



Rozlišení fotografie
1280x720 pixelů



Provoz s
bateriemi



Různé možnosti
montáže



PIR senzor
60° úhel



LED světlo se
150 lumenů



Spuštěcí doba
1-1,5 sekundy



Karta microSD
až 32 GB



Třída
ochrany IP65

- Multifunkční: videozáznam se zvukem, fotkou, světlem
- Detekce pohybu PIR úhel 60° až ~7m (otevřené oblasti)
- PIR doba spuštění 1-1,5 sekundy
- LED světlo se jasně 150 lumenů (2W) až ~8m vzdálenost (otevřené oblasti)
- Indikátor LED při nízkém výkonu baterie
- Montáž na stěnu (360° rotace, 180° nahoru/dolů)
- Další možnosti montáže např. na zahradu s držák pro montáž na zem
- Třída ochrany IP65 (prachu & voděodolnosti)

Technické údaje:

- Formát video: 720p, 25fps / Soubor video: MP4
- Formát fotografie: 1280x720 pixel / Soubor fotografie: JPEG
- Komerové objektiv: F=2.0, FOV 92° / 92°
- Doba svícení ~20 sekund
- Paměť: MicroSD* karta až 32GB (Třída10) [*není v ceně]
- Až 11,5 týdnů nahrávek na 32 GB (20 nahrávek každých 20 MB denně)
- Zdroj napájení: 4x D-cell alkalické batteries* 1,5V [*není v ceně]
- Ø trvanlivost životnost baterie: Režim videa 20x v noci ~2,5 měsíce / Režim fotografií 20x v noci ~7 měsíce / Režim osvětlení 20x v noci ~2 měsíců
- Pracovní teplota -10°C až do +40°C
- Hmotnost / Rozměry: 400g / (D) 19,5 x (Š) 15,0 (V) 10,5 cm

Obsah balení:

- Venkovní kamera HD s LED lampou TX-106
- 1x držák pro montáž na stěnu
- 1x držák pro montáž na zem
- 3x šrouby s hmoždinkami
- Návod k obsluze

Číslo položky 4757

