

Mini Soundbar BT-X54



Mini Soundbar s bluetooth V5.1
MicroSD karta, FM rádio, USB a AUX-IN režimy
Spárování se zvukovými zařízeními podporujícími Bluetooth,
chytrými telefony, tablety atd.
Poslouchejte MP3 přehrávače, CD nebo jiná zařízení bez BT
pomocí zvukového kabelu (3,5mm)
Přehrávání médií USB až na 128GB
10W reproduktory s pasivním basovým zářičem

Technické údaje:

- Bluetooth: BT verze V5.1
- Vysílací vzdálenost <10m (otevřený prostor)
- Frekvenční pásmo 2,4GHz
- Vyzářovaný vysílací výkon max. 2,5 mW

- Režimy: FM / BT / USB flash disk / MicroSD karta / AUX-IN
- FM rozsah frekvencí: 87,5-108MHz
- USB / MicroSD podporovaná kapacita: až 128GB
- Formát hudby: MP3 / WAV
- Konektor AUX: 3,5mm
- Reproduktor / frekvence / impedance: 2x5W Ø52mm / 100Hz-20kHz / 4Ω
- SNR: >85dB
- Baterie: Vestavěná litiová baterie 1800mAh, 3.7V
- Doba nabíjení: 2-3 hodin (5V, 2A)
- Doba přehrávání: 3 hodiny (s hlasitostí 50%), 1,5 hodiny (s hlasitostí 100%)
- Příkon: DC 5V / 2A
- Provozní teplota: 0°C až do +40°C
- Materiál: PC / ABS / kovové pletivo
- Hmotnost/rozměry: 584g / (D) 39,5 x (Š) 5,5 x (V) 7,2cm

Obsah balení:

MusicMan BT-X54, kabel AUX, nabíjecí kabel, Návod k obsluze



Číslo položky 4893

