

Laserový dálkoměr Met Snelheidsmeetmodus



- Měřicí dosah až 600 metrů
- 6násobné zvětšení
- Nastavitelné zaostření
- Golfový režim (pinseeker)
- Režim měření rychlosti
- Přesnost +/- 1m
- Se zásuvkou pro stativ

Technické údaje:

- Typ laseru: Třída 1
- Vlnová délka: 905nm
- Průměr objektivu: 16mm
- Exit průměr zornice: 3,8mm
- Měřicí rozsah vzdálenosti: 5-600m
- Měřicí rozsah rychlosti: 0-300km/h
- Zvětšení: 6násobné
- Třída IP: IP 54
- Přesnost měření vzdálenosti: ±1m
- Přesnost měření rychlosti: ±5km/h
- Pracovní teplota: 0°C až 40°C
- Baterie: Baterie typu 2x "AAA", 1,5V
- Hmotnost / rozměry: 172g / (D)105 x (Š)82 x (V) 43mm

Obsah balení:

Technaxx TX-152, 2x AAA baterie, ledvinka, ruční lano, čistící hadřík, návod k obsluze



Číslo položky 4899

