

## Full HD časosběrná kamera TX-164

Provoz na baterie, pro vnitřní i venkovní použití



1080P Video

2MP Fotografie (1920x1080)

110° Zorné pole

Provoz na baterie

2.4" Barevný displej TFT

Vestavěný mikrofon a reproduktor

Pracovní doba 6 měsíců

Úložiště MicroSD

IP66 Třída ochrany IP66

- Baterie s časosběrnou kamerou provozovaná pro vnitřní i venkovní použití
- Ideální pro časosběrné záznamy stavenišť, bytových domů, růst rostlin (zahradu, ovocný sad), venkovní záběry, bezpečnostní monitorování atd.
- Barevné časosběrné záznamy během dne; časosběrné nahrávání v noci s vysokým jasem navíc pomocí vestavěné LED (dosah ~ 18m)
- Vyberte funkce: časosběrná fotografie, časosběrné video, fotografie nebo video, stop motion
- Karta MicroSD\*\* až 512GB (\*\*není součástí)
- Ochranná třída camera IP66 (proti prachu & vodním paprskem ochrana)

### Technické údaje:

- Obrazový snímač: 1/ 2.7" CMOS 2MP (slabé světlo)
- Objektiv: f=4mm, F/NO1.4, FOV=110°, Auto IR filtr
- Rozlišení videa: 1920x1080/25fps, 1280x720/30fps
- Rozlišení fotografie: 2MP (1920x1080), 1MP (1280x720)
- Formát souboru: JPEG/AVI
- Expozice: +3.0EV ~-3.0EV v krocích po 1.0EV
- Video délka: 3 s. - 120 s. programovatelný
- Nastavení časové prodlevy: Uživatel: 3 sekundy až 24 hodin; Po-Ne
- Napájení: 12x AA baterie \* (\* součástí balení); externí DC6V/1A\*\*  
[\*\* není součástí dodávky]
- Jazyk zařízení: EN, DE, SP, FR, IT, NL, FI, SE, DK, PO
- Provozní teplota: -20°C až do +50°C
- Hmotnost a rozměry: 378G (bez baterie) / (d) 12,5 x (š) 8 x (h) 15cm

### Obsah balení:

Full HD časosběrná kamera TX-164, kabel MicroUSB, montážní pás, lano, nástěnný držák, Montážní konzola, 3x šrouby a 3x hmoždinky, 12x AA baterie, Návod k obsluze



Číslo položky 4922

