

Výkonový měnič 2000W TE22

Pro mobilní použití různých elektronických zařízení prostřednictvím připojení 12V



- Pro mobilní použití elektronických zařízení prostřednictvím připojení 12V
- 2x USB porty s max. 6V (celkem)
- 2x 230V bezpečnostní zásuvky s vypínačem
- Výstupní výkon max. 2000W (konstantní) & 4000W (špičkový)
- Automatické bezpečnostní odpojení kvůli ochrany autobaterie (alarm při ~10,2V & ~15,8V)
- Ochrana proti přetížení & zkratování
- Ochrana proti přehřátí díky vestavěné ventilaci
- Pevný držák na zařízení pro bezpečné uchycení

Technické údaje:

- Vstupní napětí baterie DC 12V (10,2V–15,8V)
- Výstupní napětí na zásuvku AC 230V / AC frekvence 50Hz jmenovitě
- Skutečná sinusová vlna
- Ochrana obvodu (přetížení DC): 6x 40A interní pojistky
- Délka kabelu 2x 60cm
- Hmotnost / Rozměry: 4.2kg / (L) 36,0 x (W) 26,0 x (H) 11,9cm

Obsah balení:

Měnič 2000W TE22, Pevný držák zařízení, 2x 60cm připojovací kabely, Návod k obsluze



Číslo položky 4912

