

GYSPOT 3404 s maximálním výstupem 3500 A je ideálním produktem pro tahání důlků a srovnání nejtenčích prvků karoserie (kapoty, dveří, střešních panelů atd...). Produkt je multifunkční a nabízí spoustu možností využití. S velmi nízkou potřebou proudu, může pracovat na prostém 230V napájení.

VÍCEUČELOVÝ SPOTOVACÍ PŘÍSTROJ

4 provozní režimy:

- naváření vyťahovacích hvězd a prstenců.
- Navařování zvlněného drátu ideální pro zakřivené tvary (blatníky atd.)
- Hrot pro smrštění, pro lehké ovlivnění nerovnosti plechů a drobné dokončovací práce.
- Použití uhlíkové elektrody.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

- Spínač pro přepnutí do režimu práce s uhlíkovou elektrodou.
- **Intuitivní** používání, potenciometr umožňuje označit jak požadovaný mód, tak i výstupní výkon.
- **Svařovací** proces lze vypnout manuálně lehkým stiskem spouště pistole.



Délky kabelů:


Uzemnění: 2 m

Pistole: 2 m

Napájecí: 2 m

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU:

- 1 kluzné kladivo(1,1kg) a držák na hvězdy
- 3 hvězdy
- 1 hrot pro smršťování
- 1 zemnicí podložka



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Vozík Trolley
Spot 600
Obj. č.: 053533









Vozík Trolley
Spot 800
Obj. č.: 051331



Spotter Box
Obj. č.: 053915



|  | $I_2 \text{ max}$ |  | U_2 |  | I_{RMS} |  |  |  |
|---|-------------------|---|-------|---|-----------|--|---|---|
| 50/60hz | A | | V | A | A | OK | cm | kg |
| 400V 2~ | 3500 | Manuel | 7,4 | 16 | 2500 | OK | 22.5x36x23.5 | 21 |