

VYHLEDÁVAČ ČAR A MULTIDETEKTOR

Umožňuje detekci struktur ve stěnách, na povrchu stěn nebo v podlahách.



S naším lokátorem kabelů a multi-detektorem můžete snadno a bezpečně lokalizovat konstrukce v sádkkartonu, stěnách, površích stěn nebo podlahách.

Díky inovativní technologii snímačů dokáže přístroj s přesností lokalizovat nejen vodiče pod napětím, ale také kovy a dřevěné podkladové konstrukce.

Díky třem režimům je univerzální a nabízí maximální hloubku detekce až 120 mm. Přehledný displej přesně ukazuje, co se nachází za zdí, zatímco tříbarevný osvětlený kroužek LED poskytuje dodatečnou vizuální zpětnou vazbu.

Kruhový otvor krytu usnadňuje označení přesné polohy a pro optimální manipulaci je zařízení dodáváno s praktickou ochrannou brašnou.

HLAVNÍ FUNKCE

Speciální funkce	Detekce kovu, dřeva a vodičů pod napětím Tříbarevný osvětlený kroužek LED Zvukový výstražný signál Přehledný displej Kruhový otvor pouzdra pro snadné značení
Maximální hloubka detekce	Železné kovy: 120 mm Neželezné kovy (měď): 100 mm Proudovodná vedení (230 V): 50 mm Jednožilový měděný drát: 40 mm Dřevo: 20 mm (přesný režim) nebo 38 mm (hloubkový režim)
Automatické vypnutí	Přibližně po 5 minutách

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Specifikace baterie	3,7 V - 300 mAh - LI-ION
Provozní doba	cca 2 hodiny
Možnost nabíjení baterie	USB-C
Provozní teplota	-10 °C - 50 °C
Skladovací teplota	-20 °C - 70 °C

DALŠÍ INFORMACE

Rozměry	138 x 68 x 22 mm
Číslo článku	JT-Line01
Rozsah dodávky	Multidetektor, ochranná brašna, kabel USB-C
Číslo celního sazebníku	90318080
EAN	4250236826134