

BTW 6 V / 12 V je špičkový připojený tester baterií s vysokým výkonem a spolehlivostí. Testuje baterii i alternátor a využívá konstrukci "bez obrazovky", takže je velmi úsporný. Její specializovaná aplikace je určena k provádění testů přímo v telefonu nebo tabletu, je velmi jednoduchá na používání a umožňuje efektivně spravovat vozový park (automobil, motocykl atd.).

ABSOLUTNÍ ODBORNÍK



Test baterií 6 a 12 V :

Skládá se ze 4 fází:

- Test stavu baterie
- Test schopnosti studeného startu (CCA)
- Test vnitřního odporu
- Test napětí a stavu nabití baterie



Startér 12 a 24 V :

- Zkouška napětí při spuštění.



Alternátor 12 a 24 V :

- Testování napětí naprázdno a při zatížení a zvlnění proudu při zatížení.



Průběh vlny :

- Kontrola zvlnění napětí baterie.



POLYVALENTNÍ

- Kompatibilní se všemi typy olovených akumulátorů 6/12 V od 7 do 240 Ah:
 - Uzavřené baterie SLA / VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
 - Otevřené baterie FLA
 - Baterie START / STOP (EFB/AGM)

■ Provozní rozsahy :

CS	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				mezinárodní norma	lodní baterie
10 > 2000 A					

ÚPLNÁ SLEDOVATELNOST

- Úplný protokol o testu (čas, datum, jméno atd.)
- Historie testů (2000 možných záznamů)
- Sdílení výsledků pomocí SMS / e-mailu (text a obrázek)
- Ergonomická a snadno použitelná aplikace
 - Připojení Bluetooth s velkým dosahem
 - Automatické připojení po 1. připojení
 - K dispozici ve 13 jazycích

ULTRA-PRECIZNÍ

- Dynamické měření odporu minimalizuje vybíjení baterie a zobrazuje spolehlivý výsledek, který není zkreslen :
 - povrchový náboj
 - parazitní spotřeba (světla, různé kontrolky atd.)
 - závada na kontaktu (oxidace svorek/konektorů, uvolněná oka)

INSTANTNÍ VÝSLEDEK

- Napětí baterie (4,5 V až 16 V)
- Dostupný startovací výkon
- Stav nabití a stav baterie (%)



- Aplikace (iPhone iOS / Android OS) zdarma a ve více jazycích.

BATERIE		BĚŽNÉ CCA SAE	TEST			RESULT	TEPLOTA KOMPENZACE	mm	mm	IP	kg		
6-12 V	7>240 Ah		Bate-rie A	Bate-rie V	NABÍJENÍ & START SYSTÉM VOZIDLA								
6-12 V	7>240 Ah	10>2000 A	•	• min 4.5 V	12 V 24 V	1 s	okamžité	•	100 x 70 x 30	160 x 70 x 35	IP65	51 cm	0.11