

Plazmová řezačka EASYCUT K25 bez vysokofrekvenčního zapalování snadno řeže všechny typy kovů až do tloušťky 8 mm. Díky vestavěnému kompresoru je ideální pro práci venku nebo na odlehkých místech, kde je k dispozici pouze přívod elektrické energie.

Vestavěný vzduchový kompresor

V situacích, kdy svářeč nemá přístup ke stlačenému vzduchu, je EASYCUT K25 díky vestavěnému kompresoru ideálním řešením, které umožňuje práci venku.

Kvalitní řezání bez zkreslení

Použití plazmy zajišťuje vysoce kvalitní řezy i na lakovaných konstrukcích:

- až do 8 mm pro ocel, nerezovou ocel a litinu.
- až do 6 mm pro hliník a měď.

Žádné spuštění HF



Díky systému "Pilot Arc" se oblouk spustí, aniž by bylo nutné dotknout se obrobku. Tento systém zapalování bez použití vysokofrekvenčního záření zabraňuje jakémukoli elektromagnetickému rušení (od rádií, počítačů, telefonů nebo od lékařských přístrojů atd.).



Snadné, rychlé a bezpečné použití

- Svítilna TPT25 (4 m) je vybavena pojistkou spouště, která zabraňuje náhodnému nebo neúmyslnému spuštění.
- Odnímatelný hořák a zemnicí svorka umožňují snadnou přepravu.
- Vestavěný kompresor (hladina zvuku: 60/70 dB).
- Pracovní cyklus 25 A při 35 %.

P400 Zvýšená ochrana pro práci s generátory elektrické energie a proti trvalému přepětí až 400 V.

Dodává se s	 2 m 10 mm ²	 TPT 25 4 m
ref. 068063	✓	✓

VÝKON

Kapacita	Tloušťka
Separace	
Fe	8 mm
Čistý řez	
Fe	6 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

	x 4 040182
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3

Sada spotřebního materiálu
TPT25
070721



50/60Hz		~	A	I ₂	A	Max cut		Clean cut		EN 60974-1 (40 °C)	↕	⚙	IP
230V 1~		16	10 → 25	8	6	Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	X (40 °C)	cm	kg	IP
										15 A @ 60 % 25 A @ 35 %	41 x 36 x 20	15	IP21S