









Solární balkonová elektrárna 800W WiFi TX-274


Jednoduchý a užitečný solární systém pro snížení spotřeby energie, včetně WiFi



-  Plug and Play
-  800W Měnič
-  2x410W Solární panel
-  5m Připojovací kabel
-  Vysoký bezpečnostní standard
-  Systém v síti
-  Sledování spotřeby energie prostřednictvím aplikace



- Instalace na plochou střechu, terasu, balkon, plot a mnoho dalších možností
- Snadná instalace: zapojte, jděte, šetříte energii
- Data v reálném čase a alarmy v aplikaci S-Miles
- Sběr dat o výrobě energie
- Vhodné pro přívod elektřiny do domovní sítě 230V
- Maximální napájecí výkon střídače 800W
- Ideální pro pokrytí základního zatížení během dne u vás doma
- 3 bypassové diody pro lepší proudovou účinnost
- Modul poloviční buňky 108 (12x9)



Technické údaje:

- Solární panel: Monokrystalické
- Připojení kabelů: MC4
- Maximální výkon: 410W
- Maximální výkonové napětí (Vmp): 31,46V
- Maximální proud (Imp): 13,04A
- Účinnost modulu: 20,97%
- Maximální systémové napětí: 1000V
- Délka kabelu: Panel1=90cm / Panel2=150cm
- Provozní teplota: -40°C ~ +85°C

Mikroměnič 800W

- Jmenovitý výstupní výkon: 800VA
- Jmenovitý výstupní proud: 3,48A
- Jmenovité výstupní napětí: 230V
- Provozní teplota: -40°C - +65°C
- Přenos: Vestavená síť WiFi
- Frekvenční rozsah: 2,412 - 2,472GHz
- Vyzářený vysílací výkon: max. 18,4dBm / 69,2mW

Hmotnost / rozměry (celkem): 45kg / 172,4 x 113,4 x 8cm

Kompatibilita: Aplikace „S-Miles Installer“: iOS 13.0 nebo vyšší, Android 10.0 nebo vyšší / EN, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, PL, PO (11-2023)

Obsah balení: 1x FV mikroměnič 800W, 2x solární modul 410W, 1x 5m připojovací kabel, 1x uživatelská příručka

Výnos:

Výkon balkonové elektrárny
800 wattů
Ø výkon elektrárny / rok
850 kWh
Ø výkon energie / den
2.33 kWh

Záruka:

Solární panel
25letá omezená záruka na spickový výkon (80% výkonu)
13letá omezená záruka na výrobek
Mikroměnič
12 let (144měsíců) omezená záruka

Číslo položky: 5121

