


Solární balkonová elektrárna 600W WiFi TX-271

Solární systém pro snížení spotřeby energie, včetně WiFi a držáku

 Plug and Play

 600W Měnič


 2x325W Solární panel



 5m Připojovací kabel

 Systém v síti

 Vysoký bezpečnostní standard

 Sledování spotřeby energie prostřednictvím aplikace

 Držák pro montáž



- Snadná instalace: zapojte, jděte, šetříte energii
- Včetně tyče TX-247 WiFi a držáku TX-246
- Vhodné pro montáž na stěnu, podlahu a zábradlí
- Vhodné pro většinu solárních panelů s rámem (tloušťka 35 mm)
- Data v reálném čase a alarmy v aplikaci S-Miles
- Sběr dat o výrobě energie
- Lehký a kompaktní mikroinverter
- Vhodné pro přívod elektriny do domovní sítě 230V
- Maximální napájecí výkon střídače 600W
- Ideální pro pokrytí základního zatížení během dne u vás doma
- Sledování MPP pro optimální zásobování
- Vyhovuje VDE



Technické údaje:

- Solární panel: Monokrystalické
- Připojení kabelů: MC4
- Maximální výkon: 325W
- Provozní napětí: 31,60 V
- Provozní proud: 10,29 A
- Účinnost modulu: 22,70%
- Délka kabelu: Modul1=90cm / Modul2=90cm
- Provozní teplota: -40°C ~ +85°C
- Mikroměnič 800W
- Konfigurováno na 600 W, automatická aktualizace po změně zákona
- Jmenovitý výstupní výkon: 800VA
- Jmenovitý výstupní proud: 3,48A
- Jmenovité výstupní napětí: 230V
- Provozní teplota: -40°C - +65°C
- Přenos: Vestavená síť WiFi
- Frekvenční rozsah: 2,412 - 2,472GHz
- Vyzářený vysílací výkon: max. 18,4dBm/69,2mW

Hmotnost (celkem) / rozměry (Solární panel): 50kg / 155,5 x 103,8 x 3,5cm

Kompatibilita: Aplikace „S-Miles Installer“: iOS 13.0 nebo vyšší, Android 10.0 nebo vyšší / EN, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, PL, PO (10-2023)

Obsah balení: 1x FV mikroměnič 800W, 2x solární modul 325W, 1x držák TX-246 pro 2 solární panely, 1x 5m připojovací kabel, 1x uživatelská příručka

Výnos:

Výkon balkonové elektrárny 600 wattu
Ø výnos elektriny / rok 570 kWh
Ø výnos energie / den 1,56 kWh

Záruka:

Solární panel
25letá omezená záruka 80% výkonu
10letá omezená záruka 90% výkonu
10letá omezená záruka na materiál a zpracování
Mikroměnič
12 let (144měsíců) omezená záruka

Číslo položky: 5118

