




Flexibilní solární balkonová elektrárna 600W WIFI TX-270



- **Montáž na balkon, plot a další prvky**
- **Snadná instalace díky lehkým solárním modulům**
- **Flexibilní solární moduly (bez skla - materiál EVA)**
- **Lehký a kompaktní mikroinverter**
- **Vhodný pro dodávku elektřiny do domácí sítě 230 V**
- **Maximální příkon střídače 800 W**
- **Ideální pro pokrytí základního zatížení vaší domácnosti během dne**
- **Možnost sledování výkonu prostřednictvím aplikace a webového zobrazení**

Technické údaje:

- Solární panel: monokrystalické poloviční články
- Kabelové připojení: MC4
- Max. Výkon: 6x 105 W
- Provozní napětí: 20,6 V
- Provozní proud: 5,11 A
- Účinnost modulu: 18,3%
- Provozní teplota: -40°C ~ +85°C

Mikroměnič 800W

- Konfigurováno na 600 W, automatická aktualizace po změně zákona
- Jmenovitý výstupní výkon: 800VA
- Jmenovitý výstupní proud: 3,48A
- Jmenovité výstupní napětí: 230V
- Provozní teplota: -40°C ~ +65°C
- Přenos: Vestavená síť WiFi
- Frekvenční rozsah: 2,412 - 2,472GHz
- Vyzářený vysílací výkon: max. 18,4dBm/69,2mW
- Hmotnost (celkem) / Rozměry (panel): 22 kg / 104 x 58 x 2 cm

Kompatibilita:

Aplikace „S-Miles Installer“: iOS 13.0 nebo vyšší, Android 10.0 nebo vyšší / EN, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, PL, PO (10-2023)

Obsah balení:

1x PV Micro Inverter 800W, 6x solární modul 105W, 1x 5m připojovací kabel, montážní materiál (60x plastový pásek / 36x kovový pásek), prodlužovací kabel MC4 (2x 2m sada a 1x 3m sada), 2x MC4 Y-splitter, uživatelská příručka

Číslo položky: 5117

