


Solární balkonová elektrárna 600W WiFi TX-265


Solární systém pro snížení spotřeby energie včetně WiFi

 Plug and Play


 800W Měnič





 2x325W Solární panel

 5m Připojovací kabel

 Vysoký bezpečnostní standard

 Systém v síti

 Sledování spotřeby energie prostřednictvím aplikace



- Instalace na plochou střechu, terasu, balkon, plot a mnoho dalších možností
- Snadná instalace: zapojte, jděte, šetříte energii
- Sběr dat o výrobě energie
- Vhodné pro přívod elektriny do domovní sítě 230V
- Maximální napájecí výkon střídače 800W
- Ideální pro pokrytí základního zatížení během dne u vás doma
- Sledování MPP pro optimální zásobování
- Vyhovuje VDE



Technické údaje:

- Solární panel: Monokrystalické
- Připojení kabelů: MC4
- Maximální výkon: 325W
- Provozní napětí: 31,60 V
- Provozní proud: 10,29 A
- Účinnost modulu: 22,70%
- Délka kabelu: Modul1=90cm / Modul2=90cm
- Provozní teplota: -40°C ~ +85°C
- Mikroměnič 800W
- Jmenovitý výstupní výkon: 800VA
- Konfigurováno na 600 W, automatická aktualizace po změně zákona
- Jmenovitý výstupní proud: 3,48A
- Jmenovité výstupní napětí: 230V
- Provozní teplota: -40°C - +65°C
- Přenos: Vestavěná síť WiFi
- Frekvenční rozsah: 2,412 - 2,472GHz
- Vyzáření vysílací výkon: max. 18,4dBm / 69,2mW
- Hmotnost / rozměry (celkem): 38kg / 155,5 x 103,8 x 8cm

Kompatibilita:

Aplikace «S-Miles Installer»: iOS 13.0 nebo vyšší, Android 10.0 nebo vyšší / EN, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, PL, PO (10-2023)

Obsah balení:

1x FV mikroměnič 800W, 2x solární modul 325W, 1x 5m připojovací kabel, 1x uživatelská příručka

Příslušenství: Balkonový držák TX-230

Výnos:

Výkon balkonové elektrárny
600 wattů
Ø výnos elektriny / rok 570 kWh
Ø výnos energie / den 1,56 kWh

Záruka:

Solární panel
25letá omezená záruka 80% výkonu
10letá omezená záruka 90% výkonu
10letá omezená záruka na materiál a zpracování
Mikroměnič
12 let (144měsíců) omezená záruka

Číslo položky: 5104

