

Stolní solární elektrárna 400 W TX-250

Řešení dvojího použití solární elektrárny a stolu



Designed & Engineered



in Germany



Plug and Play



400W Měnič



410W Solární panel



5m Přípojovací kabel



System v síti



Nastavení úhlu (20 °/30 °/35 °)



Vhodné pro 6–8 osob



IP67 Vodotěsnost a prachotěsnost



2 v 1: stůl a balkonová elektrárna



- Řešení dvojího použití solární elektrárny a stolu
- Snadná instalace: zapojení, spuštění, úspora energie
- Nastavení úhlu pro lepší výkon (20 °/30 °/35 °)
- Možnost sledování výkonu prostřednictvím APP a webového zobrazení
- Ideální pro pokrytí základní spotřeby vaší domácnosti během dne
- Částečně předmontované řešení – k rámu je třeba přišroubovat pouze nohy
- Optimální pro terasy a balkony (skutečná alternativa k balkonovým elektrárnám)



Technické údaje:

- Solární panel: Monokrystalické
- Připojení kabelů: MC4
- Maximální výkon: 410W
- Účinnost modulu: 20,97%
- **Mikroměnič 400W**
- Jmenovitý výstupní výkon: 400VA
- Jmenovitý výstupní proud: 1,74A
- Jmenovité výstupní napětí: 230V
- Provozní teplota: -40°C - +65°C
- Frekvenční rozsah: 2,403 - 2,475GHz
- Vyzářený vysílací výkon: max. 69,2mW
- Materiál: Rám: Hliník potažený plastovými částicemi; Sklo: Tvrzené sklo s nízkým obsahem železa 3,2 mm
- Barva: Černá
- Maximální zatížení: 25 kg
- Hmotnost / rozměry (celkem): 32,5kg / 173 x 114 x 84cm
- Kompatibilita: Aplikace „S-Miles Installer“: iOS 13.0 nebo vyšší, Android 10.0 nebo vyšší / EN, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, PL, PO (10-2023)

Výnos:

Výkon balkonové elektrárny 400 wattů
 Ø výkon elektrárny / rok 380 až 500kWh
 Ø výkon energie / den 1,04 až 1,37 kWh

Obsah balení:

1x FV mikroměnič 400 W, 1x solární panel 410 W, 1x rám stolu (předmontovaný), 4x noha stolu, 1x 5m přípojovací kabel, 1x návod k obsluze

Číslo položky: 5082

