

Skládací solární kempingový stůl 60W TX-252



- Vyrábí energii pomocí solární desky stolu
- 2x USB-A & 1x USB-C port pro snadné nabíjení smartphonů a tabletů
- 1x DC5521 výstup 18V, přes XT60 / DC7909 / MC4 / Anderson adaptér
- Skládací, kompaktní design, ideální pro kempování a venku
- Snadné sestavení
- Dvě tašky po stranách pro uložení
- Síťová taška pod stolem pro další skladování
- Pohodlné přenosné tašky na desku stolu a držák
- Tkanina vyrobená z PVC materiálu

Technické údaje:

- Max. Napájení: 60 W \pm 5 % (pod STC*)
- Max. Napětí: 18 V
- Elektrický proud: 3,3 A Max
- Účinnost: >19 %
- Rychlost nabíjení: až 30 000 mAh za cca 10 h
- DC výstup (USB): USB-A (QC 3.0): 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A s 18W max.; USB-A: 5V/2,4A; USB-C (PD): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/2,25A s 45W max.
- DC výstup (ostatní): DC5521 18V/3,3A max.
- Přes adaptérový kabel: XT60 / DC7909 / MC4 / Anderson
- Provozní teplota: -20 °C~+60 °C
- Třída ochrany: IP54 (spojovací krabice není vodotěsná)
- Materiál: Matný PET povrch, 1680D matná PVC spodní polyesterová tkanina
- Nosnost: 20 kg max.
- Hmotnost: 4,5 kg
- Rozměry: Solární panel (složený): (D) 80,3 x (Š) 63,7 (30,9) x (V) 1,0 cm; Stůl: (D) 80,5 x (Š) 66,0 x (V) 56,0 cm
- Kompatibilita: TX-201, TX-202, Elektrárny s 18V vstupem a konektorem XT60 / DC7909 / MC4 / Anderson

Obsah balení:

Skládací rám kempingového stolu + skládací solární panel 60W TX-252, síťová taška pod stůl, kabel adaptéru, návod k použití

Číslo položky: 5084

