

Duální nabíječka do auta 60W TX-306



- Vstupní napájení 12-24 V
- Dynamické nabíjení PPS
- Výstup USB typu C a USB-A
- Výstupní výkon 60 W
- PD 30W A QC3.0

Technické údaje:

- Vstup: DC 12-24V=6A
- Výkon: max. 60W
- Výstup typu C: 5V=3A 9V=3A 12V=2,5A
- PPS: 3,3-11V=3A
- USB výstup: 5V=3A 9V=2A 12V=2,5A

Obsah balení:

Duální nabíječka do auta 60W TX-306, návod k obsluze



Číslo položky: 5263

