UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

VODOTĚSNÝ SKLÁDACÍ TEPLOMĚR

PCE-ST 161

ČEŠTINA



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski) can be found via our product search on:
www.pce-instruments.com

ÚVOD

Teploměr je vodotěsný skládací teploměr, který představuje praktickou a spolehlivou pomůcku při měření teploty. Díky robustnímu kovovému skládacímu kloubu a dlouhé, stabilní měřicí sondě je teploměr ideální pro měření jádrové teploty. Teploměr má stupeň ochrany IP67 a lze jej používat za všech podmínek. Lze jej snadno čistit pod tekoucí vodou a má pogumovaný povrch pro protiskluzovou manipulaci. Teploměr má velký podsvícený displej, který umožňuje snadné a bezchybné čtení naměřených údajů i za špatných světelných podmínek.

- Sonda je vhodná pro různé terénní testy
- Pevný kovový povrch
- Kompaktní velikost
- Vodotěsnost IP67

VLASTNOSTI

- Velký měřicí rozsah -50 °C ... +290 °C (-58 °F ... +554 °F)
- Vysoká přesnost ± 0,5 °C (-30 °C ... + 120 °C)
- Režimy MAX, MIN a HOLD
- Automatické vypnutí
- Kompaktní velikost 5,9“ (15 cm)
- Vodotěsný podle IP67
- Protiskluzový pogumovaný povrch
- Ideální pro měření jádrové teploty
- Velký podsvícený displej
- Certifikace HACCP

SPECIFIKACE

Měrná jednotka	Teplota (°C/°F)
Typ senzoru	NTC
Měřicí rozsah	-50°C ... +290°C (-58°F ... +554°F)
Přesnost	-50°C ... -30°C ±1°C -30°C ... +120°C ±0.5°C +120°C ... +200°C ±1 °C +200°C ... +290°C ±2°C -58°F ... -22°F ±1.8°F -22°F ... +248°F ±0.9°F +248°F ... +392°F ±1.8°F +392°F ... +554°F ±3.6°F
Rozlišení	0.1°C (-50°C~199.9°C) 1°C (200°C ... 290°C) 0.1°F (-58°F ... 199.9°F) 1°F (200°F ... 554°F)

Provozní teplota	0°C ... +60°C (32°F ... +140°F)
Skladovací teplota	-30°C ... +70°C (-22°F ... +158°F)
Typ baterie	2 x baterie typu AAA
Životnost baterie	100 hodin (typicky)
Rozměry (s rozloženou sondou)	250 x 56 x 24,5 mm
Displej	LCD 1 řádek, podsvícený OL se zobrazí při překročení rozsahu
Doba odezvy	1 ... 2 s/test
Materiál/pouzdro	ABS/TPE/nerezová ocel
Hmotnost	163 g (včetně baterie)

POPIS PŘEDNÍHO PANELU

- Vypínač: S výklopnou/sklopnou sondou (cca 90°) pro zapnutí a vypnutí teploměru. Pro prodloužení životnosti baterie se teploměr po cca 4 minutách nečinnosti automaticky vypne.
- Tlačítko [Min/Max]: Zobrazuje maximální (MAX) / minimální (MIN) teplotu z paměti.
- Tlačítko [°C/°F]: Přepíná jednotky teploty.
- Tlačítko [Hold]: Stisknutím tohoto tlačítka jednou zobrazíte na displeji **Hold.** Chcete-li se vrátit do normálního režimu, stiskněte tlačítko znovu.
  Stiskněte tlačítko [Hold] a ve vypnutém stavu sklopte sondu, aby se deaktivovala funkce automatického vypnutí.

VÝMĚNA BATERIE

Vzhledem k tomu, že výkon baterie je nedostatečný, na LCD displeji se zobrazí hlášení **Vyměnit baterii s označením AAA.**
Baterie se nachází pod krytem na zadní straně teploměru. Otevřete kryt baterie, vyjměte baterii ze zařízení, vyměňte ji za dvě nové baterie AAA a kryt baterie znovu nasaďte.

LIKVIDACE

Pro likvidaci baterií v EU platí směrnice Evropského parlamentu (EU) 2023/1542. Vzhledem k obsaženým škodlivinám se baterie nesmí likvidovat jako domovní odpad. Musí být odevzdány do sběrných míst k tomu určených.
Abychom vyhověli směrnici EU 2012/19/EU, bereme naše zařízení zpět. Buď je znovu použijeme, nebo je předáme recyklační společnosti, která zařízení zlikviduje v souladu se zákonem.
V zemích mimo EU by měly být baterie a zařízení likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
V případě dotazů se obraťte na společnost PCE Instruments.

KONTAKTNÍ INFORMACE SPOLEČNOSTI PCE INSTRUMENTS

Germany
PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

France
PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France
Tel.: +33 (0) 972 35 37 17
Fax.: +33 (0) 972 35 37 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Spain
PCE Ibérica S.L.
Calle Mula, 8
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

United Kingdom
PCE Instruments UK Ltd
Trafford House
Chester Rd, Old Trafford
Manchester M32 0RS
United Kingdom
Tel: +44 (0) 161 464902 0
Fax: +44 (0) 161 464902 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

Italy
PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Turkey
PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

The Netherlands
PCE Brookhuis B.V.
Twentepoort West 17
7609 RD Almelo
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

United States of America
PCE Americas Inc.
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Denmark
PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Denmark
Tel.: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/dansk