

Conrad Electronic SE

Klaus-Conrad-Straße 1 - 92240 Hirschau

V tomto dokumentu je uveden popis požadavků na kvalitu médií používaných k vytváření artiklů ze sortimentu skupiny Conrad.

Byla-li uzavřena rámcová smlouva, dochází k převodu práv k používání všech předaných médií v souladu s ustanoveními takovéto smlouvy. V opačném případě pak v souladu s ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek, které jsou dostupné zde v aktuální verzi: conrad.de/de/partners/einkaufsbedingungen

Obrázky produktů, dokumenty a videa jsou důležitým faktorem úspěchu prodeje.

Abychom mohli vaše produkty prezentovat co nejlépe, prosíme vás o dodání všech souborů v co nejlepší kvalitě a o dodržování následujících bodů:

Zobrazení produktu

Minimální požadavky:

- Jeden hlavní obrázek zobrazující pouze skutečný produkt
- Základní informace: Čistě bílá (hodnota RGB 255, 255, 255 / hodnota HEX #FFFFFF)
- Detail obrázku: Správné zobrazení produktu uprostřed, min. 85 % plochy obrázku
- Šířka / výška: min. 500 pixelů
- Formát: JPG, JPEG
- Barevný model: RGB
- Rozlišení: 72 dpi
- Profesionální, ostré fotografie
- Vlastnická/autorská práva musí být komplexní a úplná

Povoleno:

- Další formáty obrázků produktu: PNG, BMP, TIF, GIF, WebP
- Další formáty ocenění, log, kreseb: AI, EPS, SVG
- Další barevný režim u ocenění, log, čárové grafiky: CMYK, odstíny šedé
- Max. 10 obrázků

Není povoleno:

- Fotografie nezobrazující produkt správně nebo zřetelně
- Zástupné obrázky (např. obrázek následuje, obrázek není k dispozici...)
- Loga společností nebo značek místo nabízeného produktu
- Hlavní obrázky s textem a/nebo logy
- Hlavní obrázky v černobílém provedení
- Vodoznaky (ani k označení autorských práv)
- Použití loga Conrad a všech ochranných známek společnosti Conrad
- Marketingový obsah jako text a/nebo logo na obrázku produktu (např. prodej...)
- Nahota, výjevy z války, diskriminující obsah
- Fotografie znečištěného nebo použitého produktu (výjimka: repasované zboží)
- Rozmazané, neostré a rozpixelované obrázky
- Srovnávání s konkrétním pojmenováním určité značky/výrobce
- Animované GIFy

Ideálně:

- šířka/výška: min. 1000 - max. 3000 pixelů
- Další obrázky produktů v různých perspektivách, detailní zobrazení
- Další obrázky aplikací zobrazující výrobek při používání
- Doplnkové popisné obrázky zdůrazňující zvláštní vlastnosti/charakteristiky produktu (je povolen text vložený do obrázku).
- Ilustrace a kresby
- Ocenění, pečeti kvality, certifikáty, licence v podobě loga
- Dráha oříznutí (bez automaticky vytvořené dráhy)
- Barevný profil: eciRGB_v2
- Rozlišení: 300 dpi

Dokumenty

Minimální požadavky:

- Pouze dokumenty výrobce
- Profesionální prezentace (nejsou znečištěné špinavé nebo naskenované soubory)
- Formát PDF

Není povoleno:

- Soubory PDF vytvořené prodejcem
- Loga nebo reference prodejce (pokud prodejce není výrobcem nebo vlastníkem značky)
- Včetně informací o ceně (ani nákupní, ani prodejní ceny)
- Formáty: html, Word, Excel, PowerPoint a další formáty Office.

Ideálně:

- DIN A4, formát na výšku
- Soubory s možností vyhledávání
- Bez ochrany heslem

Videa

Minimální požadavky:

- Rozlišení: 1 280x720 pixelů (HD)
- Formát: MP4
- Trvání videa: min. 5 s.
- Dobrá a profesionální práce s kamerou
- Bezchybná kvalita zvuku

Povoleno:

- Další formáty: MOV, WMV, AVI, MKV, MPEG, WEBM, HTML5

Není povoleno:

- Odkazy na Youtube
- Podrobnosti o prodejních místech, konkurenci, další odkazy
- Žádné informace o ceně
- Velikost souborů nad 1000 MB

Ideálně:

- Rozlišení: 1 920 × 1 080 pixelů (FHD) - max. 4 096 × 2 160 (4K)
- Trvání videa: od 15 do max. 180 s
- Vložené titulky

Ke stažení

Minimální požadavky:

- Komprimované ve formátu ZIP
- Pouze antivirem zkontrolovaná data

Není povoleno:

- Ochrana heslem
- Jiné kompresní formáty (např. 7zip, RAR...)
- Přímo spustitelné soubory (.exe)