



**Art. nr.: 50040820**  
**TKS 40X60**  
**Reflektor**



Illustrationen kan afvige

## Indhold

- Tekniske data
- Tilbehør





Art. nr.: 50040820 – TKS 40X60 – Reflektor

## Tekniske data


<b>Mekaniske data</b>	
Konstruktion	firkantet
Monteringsmål bredde	41
Refleksionsflade bredde	37
Monteringsmål højde	60
Refleksionsflade højde	56
Monteringsmål tykkelse	8
Tre gange størrelsen	4
Materiale reflektor	Kunststof
Materiale bærende materiale	Kunststof
Kemisk betegnelse materiale reflektor	PMMA8N
Struktur aktiv flade	Triple
Nettovægt	14
Fastgørelsestype	kan påklæbes Gennemgangsfastgørelse
Reflektortype	Reflektor
<b>Omgivelsesdata</b>	
Omgivelsestemperatur drift	-40 ... 70
<b>Certificeringer</b>	
Kapsling	IP 67
<b>Klassifikation</b>	
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467

## Tilbehør

### Fastgørelsesteknik - Montering af runde stænger

	Art. nr.	Designering	Artikel	Beskrivelse
	50082084	BT 450.1-96	Fastgøringsdel	Fastgørelsesdelens udførelse: Montagesystem Fastgørelse, på anlægget: til rundstang 10 mm Fastgørelse, på enheden: kan skrues Type fastgørelsesdel: drejelig 360°, kan justeres Materiale: Metal
	50119332	BTU 900M-D10	Montagesystem	indeholder: 2 stk. skrue M4 x 10, 2 stk. underlagsskive Fastgørelsesdelens udførelse: Montagesystem Fastgørelse, på anlægget: til rundstang 10 mm, Pladefastgørelse Fastgørelse, på enheden: kan skrues Type fastgørelsesdel: kan klemmes, drejelig 360°, drejelig Materiale: Metal
	50119331	BTU 900M-D12	Montagesystem	indeholder: 2 stk. underlagsskive, 2 stk. skrue M4 x 10 Fastgørelsesdelens udførelse: Montagesystem Fastgørelse, på anlægget: til rundstang 12 mm, Pladefastgørelse Fastgørelse, på enheden: kan skrues Type fastgørelsesdel: kan klemmes, drejelig 360°, drejelig Materiale: Metal

## Art. nr.: 50040820 – TKS 40X60 – Reflektor

	Art. nr.	Designering	Artikel	Beskrivelse
	50119330	BTU 900M-D14	Montagesystem	indeholder: 2 stk. underlagsskive, 2 stk. skrue M4 x 10 Fastgørelsesdelens udførelse: Montagesystem Fastgørelse, på anlægget: til rundstang 14 mm, Pladefastgørelse Fastgørelse, på enheden: kan skrues Type fastgørelsesdel: kan klemmes, drejelig 360°, drejelig Materiale: Metal