

G603 LIGHTSPEED™

Trådløs gamingmus



SPIL AVANCERET.

G603 er en gamingmus med den nyeste teknologi og er designet til en trådløs hverdag. Den har et sæt avancerede funktioner og teknologier der giver høj ydeevne til selv de mest krævende gamere. G603 er den første gamingmus der indeholder den nye HERO-sensor der giver exceptionel præcision med en følsomhed på op til 12.000 dpi. Samtidig har G603 op til 10 x så stor batterieffektivitet i forhold til tidligere generationer. Den har også trådløs LIGHTSPEED-teknologi der giver trådløs funktionalitet i professionel kvalitet og enestående driftssikkerhed – der endda overgår mange kabelforbundne gamingmus.

DET INDEHOLDER KASSEN:

- Trådløs gamingmus
- LIGHTSPEED™ USB-modtager
- Forlængerledning til modtageren
- 2 AA-batterier
- Brugervejledning
- 2 års fabriksgaranti og fuld support

FUNKTIONER

- Med næste generation af HERO-sensoren er der ingen udjævning og op til 12.000 dpi
- Eksklusiv trådløs LIGHTSPEED™-teknologi giver en ydeevne uden lige
- Avanceret Hi-Lo-system til strømstyring
- Betjening af flere enheder med to tilslutningsmuligheder

PAKKESPECIFIKATIONER

	Primær pakke	Multipakkekarton
Produktnummer EER2	910-005101	ikke relevant
Stregkode	5099206071926 (EAN-13)	50992060719211 (SCC-14)
Produktnummer EWR2	910-005102	ikke relevant
Stregkode	5099206071933 (EAN-13)	50992060719310 (SCC-14)
Vægt	219,3 g	1048,9 g
Længde	13,6 cm	19,7 cm
Bredde	4,7 cm	15,4 cm
Højde/dybde	19,2 cm	20,8 cm
Rumfang	1,227 dm ³	0.006 m ³
1 primær pakke	1	ikke relevant
1 mellempakke	0	ikke relevant
1 multipakkekarton	4	1
1 europalle	1280	320
1 6-meters (20 ft) container	19624	4906
1 12-meters (40 ft) container	40524	10131
1 12-meters (40 ft) container, High Cube	44208	11052

SYSTEMKRAV

- LIGHTSPEED™: USB-port og Windows® 7 eller nyere, Mac OS X 10.12 eller nyere, Chrome OS™ og Android™ 3.2 eller nyere
- Bluetooth®: Enheder med Bluetooth og Windows® 8 eller nyere, Mac OS X 10.10 eller nyere, Chrome OS™ eller Android™ 3.2 eller nyere
- Internetadgang til Logitech Gaming Software

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Registrering:

- Sensor: HERO™
- Opløsning: 200-12.000 dpi
- Maksimal acceleration: Testet ved > 40 G*
- Maksimal hastighed: Testet ved > 400 IPS*

Reaktionstid:

- USB-dataformat: 16 bit /akse
- USB-rapporteringsfrekvens i Hi-tilstand: 1000 Hz (1 ms)
- USB-rapporteringsfrekvens i Lo-tilstand: 125 Hz (8 ms)
- Rapporteringsfrekvens ved Bluetooth®: 125 Hz (8 ms)
- Mikroprocessor: 32 bit RAM

Holdbarhed:

- Hovedknapper: 20 millioner klik med mekanisk og nøjagtig tastespænding
- Fødder: testet ved > 250 km rækkevidde

Batterilevetid:

- Hi-tilstand: > 500 timer (nonstop gaming)
- Lo-tilstand: > 18 måneder** (standardbrug)

Fysiske specifikationer:

- Højde: 124 mm
- Bredde: 68 mm
- Dybde: 43 mm
- Vægt: 88,9 g, kun mus/112,3 g med 1 AA-batteri/135,7 g med 2 AA-batterier

* Testet på musematten Logitech G240 Gaming Mouse Pad
 ** Kan variere afhængigt af hvordan produktet bruges

